

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PS 4120.000

배선도 선반

상태: 2026. 1. 31 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PS 4120.000 - 배선도 선반 VX, TS, VX SE, TP, PC용

오류 검색 및 정비 작업 시 배선도를 올려놓기 위한 용도. 이 배선도 선반은 도어 폭에 맞춰 열반 결합됨. 관형 도어 프레임 혹은 천공형 도어 스트립에 장착됨.



특징

주문 번호	PS 4120.000
제품 설명	오류 검색 및 정비 작업 시 배선도를 올려놓기 위한 용도. 이 배선도 선반은 도어 폭에 맞춰 열반 결합됨. 관형 도어 프레임 혹은 천공형 도어 스트립에 장착됨.
재료	접이식 간편 선반: 폴리프로필렌 고정 브래킷: 아연 다이 캐스팅
색상	RAL 7035와 유사
제공 범위	조립 부품
도어 폭으로 적합	400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1,000 mm

특징

설치 옵션

관형 도어 프레임에 이 개수의 배선도 선반을 사용해야 함

도어 폭 400/500mm = 배선도 선반 1개

도어 폭 600mm = 배선도 선반 2개

도어 폭 800mm = 배선도 선반 2 또는 3개

도어 폭 1000mm = 배선도 선반 3개

치수

폭: 210 mm

높이: 365 mm

깊이: 24 mm

적합한:

인클로저 유형: VX

TS

VX SE

TP

PC

포장 단위

1 개

순 중량

0.84

총 무게

0.86

관세 번호

39269097

EAN

4028177091887

ETIM 9

EC000317

ETIM 8

EC000317

ECLASS 8.0

27189267