

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PS 4120.000

배선도 선반

상태: 2026. 5. 14 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PS 4120.000 - 배선도 선반 VX, TS, VX SE, TP, PC용

오류 검색 및 정비 작업 시 배선도를 올려놓기 위한 용도. 이 배선도 선반은 도어 폭에 맞춰 열반 결합됨. 관형 도어 프레임 혹은 천공형 도어 스트립에 장착됨.



특징

| | |
|-----------|---|
| 주문 번호 | PS 4120.000 |
| 제품 설명 | 오류 검색 및 정비 작업 시 배선도를 올려놓기 위한 용도. 이 배선도 선반은 도어 폭에 맞춰 열반 결합됨. 관형 도어 프레임 혹은 천공형 도어 스트립에 장착됨. |
| 재료 | 접이식 간편 선반: 폴리프로필렌 고정 브라켓: 아연 다이 캐스팅 |
| 색상 | RAL 7035와 유사 |
| 제공 범위 | 조립 부품 |
| 도어 폭으로 적합 | 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1,000 mm |

특징

| | |
|------------|---|
| 설치 옵션 | 관형 도어 프레임에 이 개수의 배선도 선반을 사용해야 함 도어 폭 400/500mm = 배선도 선반 1개 도어 폭 600mm = 배선도 선반 2개 도어 폭 800mm = 배선도 선반 2 또는 3개 도어 폭 1000mm = 배선도 선반 3개 |
| 치수 | 폭: 210 mm 높이: 365 mm 깊이: 24 mm |
| 적합한: | 인클로저 유형: VX TS VX SE TP PC |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.84 kg |
| 총 무게 | 0.86 kg |
| 관세 번호 | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000317 |
| ETIM 8 | EC000317 |
| ECLASS 8.0 | 27189267 |
| 제품 설명 | PS 배선도 선반, VX, TS, VX SE, PC, TP용, 도어 폭: 400mm |