

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4134.000

앵글 피스

상태: 2026. 5. 23 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4134.000 - 앵글 피스

12.5 x 10.5mm의 정방형 시스템 구멍이 있는 레일 및 인클로저에 설치 경사각이 45°인 마운팅 앵글과 마운팅 플레이트를 설치하기 위해 사용



특징

주문 번호	TS 4134.000
제품 설명	경사각이 45°인 장착면 및 장착 앵글 조립용. 기본적으로 두 가지 장착 방법: 지반과 전도 또는 장착면에 절연.
재료	앵글 피스: 아연 다이 캐스팅 절연재: 플라스틱
제공 범위	앵글 피스 절연 섹션 절연재 스크루 고정 스크류 2개 쓰레디드 블록 M8

특징

설치 옵션	<p>수평 및 수직 VX 인클로저 섹션에 설치</p> <p>내부 장착 레벨용 장착 플랜지가 있는 천공 섹션에 설치</p> <p>브래킷 또는 스페이서에 설치</p> <p>퀵 조립 블록에 설치</p> <p>스냅식 너트 8800.806 또는 VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치</p> <p>수평 TS 인클로저 섹션에 설치</p> <p>수평 VX SE 인클로저 섹션 하단에 설치</p> <p>수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향</p> <p>12.5 x 11mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치</p>
적합한 인클로저 유형	<p>VX</p> <p>TS</p> <p>VX SE</p>
포장 단위	12 개
순 중량	0.9 kg
총 무게	0.995 kg
관세 번호	79070000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
제품 설명	TS Angle piece