## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 4134.000 앵글 피스

상태: 2025. 11. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)



## TS 4134.000 - 앵글 피스

 $12.5 \times 10.5 \,\mathrm{mm}$ 의 정방형 시스템 구멍이 있는 레일 및 인클로저에 설치 경사각이  $45^{\circ}$ 인 마운팅 앵글과 마운팅 플레이트를 설치하기 위해 사용



## 특징

주문 번호	TS 4134.000
제품 설명	경사각이 45°인 장착면 및 장착 앵글 조립용. 기본적으로 두 가지 장착 방 법: 지반과 전도 또는 장착면에 절연.
재료	앵글 피스: 아연 다이 캐스팅 절연재: 플라스틱
제공 범위	앵글 피스 절연 섹션 절연재 스크루 고정 스크류 2개 쓰레디드 블록 M8

© Rittal 2025 2

## 특징

설치 옵션	수평 및 수직 VX 인클로저 섹션에 설치 내부 장착 레벨용 장착 플랜지가 있는 천공 섹션에 설치 브래킷 또는 스페이서에 설치 퀵 조립 블록에 설치 스냅식 너트 8800.806 또는 VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치 수평 TS 인클로저 섹션에 설치 수평 VX SE 인클로저 섹션 하단에 설치 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향 12.5 x 11mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치
 적합한 인클로저 유형	VX TS VX SE
 포장 단위	12 개
	0.9
총 무게	0.995
관세 번호	79070000
EAN	4028177092143
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3