

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.180

컴포트 조명

상태: 2026. 4. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.180 - 콤포트 조명

공급 전압: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

특징

주문 번호	SZ 4139.180
버전	도어 열림 감지 스위치 미포함
제공 범위	콤포트 조명 조명등 조명등 커버 조립 부품
정격 출력	18 W
Ballast	광역 전자안정기
연결 옵션	커넥터를 통한 입증계 도어 열림 감지 스위치 직통 배선(조명등 열 설치)
조명등	형광 램프, 베이스 G13
보호 등급	I (보호 도체)
스위치(유형)	통합 On/Off/도어 위치 스위치
Light cover	예
조명 조립 방식	스크류로 고정
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000V AC
위상 측 위상 정격 충격 내전압	500V AC
정격 절연 전압	500V DC/1초

특징

설치 옵션	루프 프레임의 TS 수평 섹션: 직접 설치 TS, SE 수직 섹션: TS 어댑터 브래킷 사용 루프 프레임의 전면 및 후면 SE 섹션: TS 어댑터 브래킷 사용 루프 프레임의 측면 SE 섹션: 직접 설치 AE, CM, TP: 범용 브래킷 사용 AE: 내부 설치용 레일 사용
치수	폭: 682 mm 높이: 117 mm 깊이: 50 mm
작동 온도 범위	-15 °C...45 °C
콘센트	D, 접지 핀(Typ F, CEE 7/4)
저장 온도 범위	-20 °C...70 °C
정격 작동 전압	100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
소켓 버전	D, 접지 핀(Typ F, CEE 7/4)
포장 단위	1 개
순 중량	1.55 kg
총 무게	1.8 kg
관세 번호	94054990
ECLASS 8.0	27189241
제품 설명	SZ Courtesy light, WHD: 682x117x50 mm, 18 W, 100-240 V, 50/60 Hz, without door operated switch, with earthing-pin socket

승인

승인

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK