

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4139.350

## 컴포트 조명

상태: 2026. 5. 9 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4139.350 - 콤포트 조명

공급 전압: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

## 특징

|  |  |
|--|--|
| 주문 번호  | SZ 4139.350  |
| 버전   | 도어 열림 감지 스위치 포함                                      |
| 제공 범위  | 콤포트 조명<br>조명등<br>조명등 커버<br>조립 부품<br>통합형 도어 열림 감지 스위치 |
| 정격 출력  | 30 W   |
| Ballast  | 광역 전자안정기   |
| 연결 옵션  | 커넥터를 통한 입증계<br>직통 배선(조명등 열 설치)                       |
| 통합형 도어 열림 감지 스위치                                   | 예  |
| 조명등  | 형광 램프, 베이스 G13                                       |
| 보호 등급  | I (보호 도체)  |
| 스위치(유형)  | 통합 On/Off/도어 위치 스위치                                  |
| Light cover  | 예  |
| 조명 조립 방식   | 스크류로 고정  |
| Rated impulse withstand voltage,<br>phase to earth | 2000V AC   |
| 위상 측 위상 정격 충격 내전압                                  | 1000V AC   |
| 정격 절연 전압   | 500V DC/1초   |

## 특징

|            |   |
|------------|---|
| 설치 옵션      | 루프 프레임의 TS 수평 섹션: 직접 설치<br>TS, SE 수직 섹션: TS 어댑터 브래킷 사용<br>루프 프레임의 전면 및 후면 SE 섹션: TS 어댑터 브래킷 사용<br>루프 프레임의 측면 SE 섹션: 직접 설치 |
| 치수         | 폭: 987 mm<br>높이: 117 mm<br>깊이: 50 mm  |
| 작동 온도 범위   | -15 °C...45 °C  |
| 콘센트        | D, 접지 핀(Typ F, CEE 7/4)   |
| 저장 온도 범위   | -20 °C...70 °C  |
| 정격 작동 전압   | 100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz  |
| 소켓 버전      | D, 접지 핀(Typ F, CEE 7/4)   |
| 포장 단위      | 1 개   |
| 순 중량       | 2 kg  |
| 총 무게       | 2.26 kg   |
| 관세 번호      | 94054990  |
| ECLASS 8.0 | 27189241  |
| 제품 설명      | SZ Courtesy light, WHD: 987x117x50 mm, 30 W, 100-240 V, 50/60 Hz, with door operated switch, with earthing-pin socket     |

## 승인

|    |                     |
|----|---------------------|
| 설명 | 적합성 인증<br>적합성 인증 UK |
|----|---------------------|