


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.120

컴팩트 조명등

상태: 2025. 12. 24 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.120 - 콤팩트 조명등

콤팩트 조명 - 인클로저에 장착하기 위한 공간 절약형 슬림 조명



특징

주문 번호	SZ 4140.120
장점	더 작게: 높이와 깊이가 50% 정도 줄어 기존의 조명등보다 부피가 75% 정도 작아짐. 더 빠르게: 클립, 스크루 또는 강력 자석(옵션) 등을 사용하여 TS 천공에 다양한 방식의 빠른 고정. 조명등 조립은 측면이나 후면에 끼워넣기만 하면 됨 2극 커넥터를 이용해서 도어 열림 감지 스위치를 연결할 수 있음 투명한 조명등 커버, 내부에 홈이 있음
색상	RAL 7035와 유사
제공 범위	클립 및 스크루 고정 키트가 있는 콤팩트 조명등 조명등 조명등 커버 연결 케이블 조립 부품
정격 출력	14 W

특징

연결 케이블 길이	3 m
Mounting distance screws	725 mm
Ballast	전자식 안정기
연결 옵션	양 종단이 개방된 내장된 연결 케이블 도어 열림 감지 스위치
조명등	형광 램프 T5
보호 등급	II(절연 상태)
스위치(유형)	통합 On/Off/도어 위치 스위치
Cable deflection via rear possible	예
Light cover	예
조명 조립 방식	스크류로 고정 클립 고정 자기식 고정(부품)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	파워팩에 따라 다름
위상 측 위상 정격 충격 내전압	파워팩에 따라 다름
정격 절연 전압	파워팩에 따라 다름
DC의 경우	0.57 A
Mounting distance clip/magnet	650 mm
설치 옵션	루프 프레임의 TS 수평 섹션: 직접 설치 TS, SE 수직 섹션: 직접 설치 루프 프레임의 전면 및 후면 SE 섹션: 직접 설치 루프 프레임의 측면 SE 섹션: 직접 설치 AE, CM, TP: 마그네틱 장착 키트 포함 AE: 내부 설치용 레일 사용
참고 사항	2극 커넥터를 이용해서 도어 열림 감지 스위치를 연결할 수 있음

특징

품목 번호 관련 참고 사항:	후면을 통한 케이블의 방향 변경 가능
치수	폭: 705 mm 높이: 59 mm 깊이: 24 mm
작동 온도 범위	-15 °C...45 °C
저장 온도 범위	-20 °C...70 °C
정격 작동 전압	24V(DC)
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20
포장 단위	1 개
순 중량	0.739
총 무게	0.74
관세 번호	94054990
EAN	4028177550308
E-Number Sweden	E4302503
ECLASS 8.0	27189241