


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4140.830

## LED 콤팩트 시스템 조명

상태: 2026. 2. 10 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 4140.830 - LED 콤팩트 시스템 조명

공급 전압: 24V DC



## 특징

---

주문 번호	SZ 4140.830
장점	<p>최대 EMC 적합성.</p> <p>안전함, 왜냐하면 낮은 안전 전압 영역에서 작동되기 때문입니다.</p> <p>에너지 소비 절감.</p> <p>LED 설치로 유지 보수 수고 감소.</p> <p>도어 열림 감지 스위치 연결 가능.</p>
작동 원리	<p>통합 직통 배선.</p> <p>일반적인 설치 옵션.</p> <p>스윙식 광원뿔.</p>
재료	<p>조명 몸체: 압출 성형 알루미늄</p> <p>조명 커버: 폴리카보네이트(무할로겐)</p> <p>조명 종단: PC-ABS</p>
색상	RAL 7035와 유사

---

## 특징

제공 범위	LED 콤팩트 시스템 조명 조명등 조명등 커버 조립 부품
Mounting distance screws	450 mm
연결 옵션	커넥터를 통한 입증계 도어 열림 감지 스위치 직통 배선(조명등 열 설치)
조명등	LED, 차가운 느낌의 백색
보호 등급	III(SELV)
스위치(유형)	통합 On/Off/도어 위치 스위치
Light cover	예
조명 조립 방식	스크류로 고정 클립 고정 자기식 고정(부품)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	파워팩에 따라 다름
위상 측 위상 정격 충격 내전압	파워팩에 따라 다름
정격 절연 전압	파워팩에 따라 다름
Rated current max DC note	조명 라인의 구축 시 최대 정격 전류 강도는 2암페어임
DC의 경우	0.12 A
Number of LEDs	30
Mounting distance clip/magnet	375 mm
설치 옵션	25mm 피치 패턴이 있는 인클로저 섹션에 바로 장착 키트 자석을 통해 AE: 내부 설치용 레일 사용

## 특징

---

참고 사항	인클로저 및 밀폐형 케이스에서만 사용할 수 있음 사용자가 파워팩을 사용할 경우 사용 목적에 따라 필요 승인을 받아야 함 조명 라인의 구축 시 최대 정격 전류 강도는 2암페어임
Light cone adjustment	예
치수	폭: 430 mm 높이: 32.8 mm 깊이: 20.64 mm
정격 작동 전압	24V(DC)
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20
포장 단위	1 개
순 중량	0.37
총 무게	0.38
관세 번호	94054990
EAN	4028177630147
E-Number Sweden	E4302507
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

## 승인

---

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------