

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 4155.110**

**범용 조명**

상태: 2026. 5. 22 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4155.110 - 범용 조명 통합 움직임 감지기 장착

절연 플라스틱 하우징에 모션 센서 포함, 공급 전압 110 - 240 V AC 50/60 Hz의 인클로저 조명.



## 특징

주문 번호	SZ 4155.110
제품 설명	높은 광출력의 콤팩트 형광관 18W
장점	간단하고 신속한 조립
재료	플라스틱
제공 범위	범용 조명 통합형 움직임 경보기 조명등 조명등 커버 조립 부품
정격 출력	18 W
Ballast	광역 전자안정기
연결 옵션	커넥터를 통한 입중계 직통 배선(조명등 열 설치)
Integrated motion sensor	예
조명등	콤팩트-형광 램프, 베이스 2G11
보호 등급	I (보호 도체)

## 특징

스위치(유형)	통합형, ON/OFF/움직임 감지 경보기-작동
Light cover	예
조명 조립 방식	스크류로 고정
위상 측 위상 정격 충격 내전압	2500V AC
정격 절연 전압	250V AC
설치 옵션	루프 프레임의 TS 수평 섹션: 직접 설치 TS, SE 수직 섹션: TS 어댑터 브래킷 사용 루프 프레임의 전면 및 후면 SE 섹션: TS 어댑터 브래킷 사용 루프 프레임의 측면 SE 섹션: 직접 설치 AE, CM, TP: 범용 브래킷 사용 AE: 내부 설치용 레일 사용
치수	폭: 345 mm 높이: 95 mm 깊이: 55 mm
작동 온도 범위	-15 °C...45 °C
콘센트	1 x D, 접지 핀(유형 F, CEE 7/3)
저장 온도 범위	-20 °C...70 °C
정격 작동 전압	110V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
소켓 버전	D, 접지 핀(유형 F, CEE 7/3)
포장 단위	1 개
순 중량	0.714 kg
총 무게	0.92 kg
관세 번호	94054990
ECLASS 8.0	27189241

## 특징

---

제품 설명

SZ Universal light, WHD: 343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, with integral motion detector, with earthing-pin socket, VDE

## 승인

---

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK