

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PS 4157.000**

**U 너트**

상태: 2026. 5. 22 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PS 4157.000 - U 너트

마운팅 앵글 및 마운팅 새시를 브래킷, 고정 브래킷, 콤비 브래킷에 조립하기 위해 사용



## 특징

주문 번호	PS 4157.000
설치 옵션	장착 앵글 23 x 23mm 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 73 mm 마운팅 새시 45 x 88mm 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 73mm
참고 사항	천공 레일 및 장착 플랜지가 없는 천공 섹션을 앵글 브래킷, 장착 브래킷, 서포트 브래킷에 장착하는 경우 M6 나사와 U 너트의 사용을 권장
치수	나사: M5
나사	M5
포장 단위	20 개
순 중량	0.34 kg
총 무게	0.36 kg
관세 번호	73181692
ETIM 9	EC000096
ETIM 8	EC000096
ECLASS 8.0	23110804

# 특징

---

제품 설명

SZ U nut, for thread M5