

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4163.000 쓰레디드 블록

상태: 2026. 3. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4163.000 - 쓰레디드 블록

아연 다이캐스트 방식으로 제작된 부러뜨릴 수 있는 삽입 보조장치를 이용하여 12.5 x 10.5mm의 정방형 시스템 구멍이 있는 레일 및 인클로저에 사용



특징

주문 번호	TS 4163.000
제품 설명	아연 다이 캐스팅으로 된 부러뜨릴 수 있는 삽입 보조기.
설치 옵션	수평 및 수직 VX 인클로저 섹션에 설치 VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치 수평 TS 인클로저 섹션에 설치 수평 VX SE 인클로저 섹션 하단에 설치 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향 천공 레일 23 x 23mm 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 73mm에 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 45 x 88mm에 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64mm에 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 73mm에 23 x 89mm 장착 플랜지가 있는 천공 섹션, 스테인리스 스틸 12.5 x 10.5mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치
치수	나사: M8
적합한 인클로저 유형	VX TS VX SE

특징

나사	M8
포장 단위	50 개
순 중량	0.4 kg
총 무게	0.461 kg
관세 번호	73181692
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
제품 설명	TS Threaded block, for thread M8