## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# TS 4163.000 쓰레디드 블록

상태: 2025. 11. 29 (원천: rittal.com/kr-ko)



### TS 4163.000 - 쓰레디드 블록

아연 다이캐스트 방식으로 제작된 부러뜨릴 수 있는 삽입 보조장치를 이용하여  $12.5 \times 10.5 \text{mm}$ 의 정방형 시스템 구멍이 있는 레일 및 인클로저에 사용



#### 특징

주문 번호	TS 4163.000
제품 설명	아연 다이 캐스팅으로 된 부러뜨릴 수 있는 삽입 보조기.
설치 옵션	수평 및 수직 VX 인클로저 섹션에 설치
	VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
	수평 TS 인클로저 섹션에 설치
	수평 VX SE 인클로저 섹션 하단에 설치
	수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향
	천공 레일 23 x 23mm
	장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 73mm에
	장착 플랜지가 없는 천공 섹션 45 x 88mm에
	장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64mm에
	장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 73mm에
	23 x 89mm 장착 플랜지가 있는 천공 섹션, 스테인리스 스틸
	12.5 x 10.5mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치
치수	나사: M8
적합한 인클로저 유형	VX
	TS
	VX SE

© Rittal 2025

2

## 특징

나사	M8
포장 단위	50 개
순 중량	0.4
총 무게	0.461
관세 번호	73181692
EAN	4028177092969
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815

© Rittal 2025 3