

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 4164.500

캡티브 너트

상태: 2026. 1. 30 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 4164.500 - 캡티브 너트 VX용

인클로저 섹션 전체에 걸쳐 미터법으로 장착하기 위한 용도.

특징

| | |
|-------------|--|
| 주문 번호 | VX 4164.500 |
| 장점 | <p>인클로저 섹션 전체에 걸쳐 장착</p> <p>삽입 보조기로 설계된 압축 스프링을 이용하여 시스템 천공에 안전하게 기계 및 전기적인 연결을 할 수 있음</p> <p>간단한 측면 삽입</p> <p>스크루 드라이버를 이용하여 쉽고 안전하게 풀기</p> |
| 설치 옵션 | <p>수평 및 수직 VX 인클로저 섹션에 설치</p> <p>장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64mm에</p> <p>23 x 89mm 장착 플랜지가 있는 천공 섹션, 스테인리스 스틸</p> <p>장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 64mm에</p> <p>12.5 x 11mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치</p> <p>VX SE에서 VX 어댑터 레일과 연결하여 VX SE 인클로저 섹션에 설치</p> <p>VX SE 베이스 프레임에</p> |
| 치수 | 나사: M6 |
| 적합한 인클로저 유형 | VX |
| 나사 | M6 |
| 포장 단위 | 20 개 |
| 순 중량 | 0.12 |
| 총 무게 | 0.175 |
| 관세 번호 | 73181692 |
| EAN | 4028177920996 |
| ETIM 9 | EC002358 |

특징

ETIM 8 EC002358

ECLASS 8.0 23110815