

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 4164.500**

**캡티브 너트**

상태: 2026. 5. 7 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 4164.500 - 캡티브 너트 VX용

인클로저 섹션 전체에 걸쳐 미터법으로 장착하기 위한 용도.

## 특징

주문 번호	VX 4164.500
장점	인클로저 섹션 전체에 걸쳐 장착 삽입 보조기로 설계된 압축 스프링을 이용하여 시스템 천공에 안전하게 기계 및 전기적인 연결을 할 수 있음 간단한 측면 삽입 스크루 드라이버를 이용하여 쉽고 안전하게 풀기
설치 옵션	수평 및 수직 VX 인클로저 섹션에 설치 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64mm에 23 x 89mm 장착 플랜지가 있는 천공 섹션, 스테인리스 스틸 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 64mm에 12.5 x 11mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치 VX SE에서 VX 어댑터 레일과 연결하여 VX SE 인클로저 섹션에 설치 VX SE 베이스 프레임에
치수	나사: M6
적합한 인클로저 유형	VX
나사	M6
포장 단위	20 개
순 중량	0.12 kg
총 무게	0.175 kg
관세 번호	73181692
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358

## 특징

---

ECLASS 8.0

23110815

---

제품 설명

VX 캡티브 너트, 나사산 M6