

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 4165.500

캡티브 너트

상태: 2026. 7. 6 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 4165.500 - 캡티브 너트 VX용

인클로저 섹션 전체에 걸쳐 미터법으로 장착하기 위한 용도.

특징

| | |
|-------------|---|
| 주문 번호 | VX 4165.500 |
| 장점 | 인클로저 섹션 전체에 걸쳐 장착 삽입 보조기로 설계된 압축 스프링을 이용하여 시스템 천공에 안전하게 기계 및 전기적인 연결을 할 수 있음 간단한 측면 삽입 스크루 드라이버를 이용하여 쉽고 안전하게 풀기 |
| 설치 옵션 | 수평 및 수직 VX 인클로저 섹션에 설치 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64mm에 23 x 89mm 장착 플랜지가 있는 천공 섹션, 스테인리스 스틸 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 64mm에 12.5 x 11mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치 VX SE에서 VX 어댑터 레일과 연결하여 VX SE 인클로저 섹션에 설치 VX SE 베이스 프레임에 |
| 치수 | 나사: M8 |
| 적합한 인클로저 유형 | VX |
| 나사 | M8 |
| 포장 단위 | 20 개 |
| 순 중량 | 0.12 kg |
| 총 무게 | 0.158 kg |
| 관세 번호 | 73181692 |
| ETIM 9 | EC002358 |
| ETIM 8 | EC002358 |

특징

ECLASS 8.0

23110815

제품 설명

VX 캡티브 너트, 나사산 M8