

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 4165.500

캡티브 너트

상태: 2026. 2. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 4165.500 - 캡티브 너트 VX용

인클로저 섹션 전체에 걸쳐 미터법으로 장착하기 위한 용도.

특징

주문 번호	VX 4165.500
장점	<p>인클로저 섹션 전체에 걸쳐 장착</p> <p>삽입 보조기로 설계된 압축 스프링을 이용하여 시스템 천공에 안전하게 기계 및 전기적인 연결을 할 수 있음</p> <p>간단한 측면 삽입</p> <p>스크루 드라이버를 이용하여 쉽고 안전하게 풀기</p>
설치 옵션	<p>수평 및 수직 VX 인클로저 섹션에 설치</p> <p>장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64mm에</p> <p>23 x 89mm 장착 플랜지가 있는 천공 섹션, 스테인리스 스틸</p> <p>장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 64mm에</p> <p>12.5 x 11mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치</p> <p>VX SE에서 VX 어댑터 레일과 연결하여 VX SE 인클로저 섹션에 설치</p> <p>VX SE 베이스 프레임에</p>
치수	나사: M8
적합한 인클로저 유형	VX
나사	M8
포장 단위	20 개
순 중량	0.12
총 무게	0.158
관세 번호	73181692
EAN	4028177920989
ETIM 9	EC002358

특징

ETIM 8 EC002358

ECLASS 8.0 23110815