Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






PS 4180.000 U 너트

상태: 2025. 11. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)



PS 4180.000 - U 너트

마운팅 앵글 및 마운팅 섀시를 브래킷, 고정 브래킷, 콤비 브래킷에 조립하기 위해 사용



특징

주문 번호	PS 4180.000
설치 옵션	장착 앵글 23 x 23mm 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 73 mm 마운팅 섀시 45 x 88mm 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 73mm
참고 사항	천공 레일 및 장착 플랜지가 없는 천공 섹션을 앵글 브래킷, 장착 브래킷, 서 포트 브래킷에 장착하는 경우 M6 나사와 U 너트의 사용을 권장
치수	나사: M8
나사	M8
포장 단위	20 개
순 중량	0.2
총 무게	0.34
관세 번호	73181692
EAN	4028177093324
ETIM 9	EC000096
ETIM 8	EC000096

© Rittal 2025 2

특징

ECLASS 8.0

23110804

© Rittal 2025 3