


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4182.000

마운팅 브래킷 PS

상태: 2026. 2. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4182.000 - 마운팅 브래킷 PS VX, TS, VX SE용

23 x 23mm 마운팅 앵글을 다양한 방식으로 고정하기 위한 용도



특징

주문 번호	SZ 4182.000
제품 설명	23 x 23mm 마운팅 앵글을 다양한 방식으로 고정하기 위한 용도.
재료	아연 다이 캐스팅
제공 범위	1세트 = 고정 브래킷 1개, M6 x 12mm 스크류 1개, M6 캡티브 너트 1개
설치 옵션	<p>아래 위치 중 한군데에서 턱이 지지 않게 설치하는 경우: 인클로저 외부 면 과 인클로저 내측 폭</p> <p>스냅식 너트 8800.808 또는 VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS 인클 로저 섹션에, TS 천공 레일 25 x 38mm의 높이에서 오프셋된 위치에 설치</p> <p>VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 VX, VX SE 인클로저 섹션에 설치</p> <p>수평 VX, TS 인클로저 섹션에 설치</p> <p>수평 VX SE 인클로저 섹션 하단에 설치</p> <p>수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향</p> <p>12.5 x 11mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치</p>
참고 사항	U 너트(권장 치수: M6)
적합한 인클로저 유형	VX TS VX SE

특징

포장 단위	24 개
순 중량	1.2
총 무게	1.509
관세 번호	73182900
EAN	4028177093362
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234