

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4316.000

## 케이블 인입 그로밋

상태: 2026. 5. 23 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4316.000 - 케이블 인입 그로밋

케이블 인입 플레이트와 조합한다면 인클로저의 바닥 부분에서 인입되는 케이블의 간단하고 신속한 실링이 가능함.



## 특징

주문 번호	SZ 4316.000
제품 설명	케이블 인입 플레이트와 조합한다면 인클로저의 바닥 부분에서 인입되는 케이블의 간단하고 신속한 실링이 가능함.
재료	기본 몸체: 폴리프로필렌 그로밋/외피: 열가소성 엘라스토머
케이블 인입	케이블 인입부 개수: 8 최대 케이블 직경: 13 mm
적합한:	인클로저 유형: VX 인클로저 유형: VX SE
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55 정확한 설치 시
포장 단위	25 개
순 중량	0.6 kg
총 무게	0.786 kg
관세 번호	40169997
ETIM 9	EC000879

## 특징

---

ETIM 8	EC000879
ECLASS 8.0	27069216
제품 설명	SZ Cable entry grommets, for cable ø 13 mm, No. of cables per grommet: 8

## 승인

---

인증서	보호 등급
-----	-------