

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4317.000

케이블 인입 그로밋

상태: 2026. 1. 31 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4317.000 - 케이블 인입 그로밋

케이블 인입 플레이트와 조합한다면 인클로저의 바닥 부분에서 인입되는 케이블의 간단하고 신속한 실링이 가능함.



특징

주문 번호	SZ 4317.000
제품 설명	케이블 인입 플레이트와 조합한다면 인클로저의 바닥 부분에서 인입되는 케이블의 간단하고 신속한 실링이 가능함.
재료	기본 몸체: 폴리프로필렌 그로밋/외피: 열가소성 엘라스토머
케이블 인입	케이블 인입부 개수: 3 최대 케이블 직경: 21 mm
적합한:	인클로저 유형: VX 인클로저 유형: VX SE
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55 정확한 설치 시
포장 단위	25 개
순 중량	0.6
총 무게	0.676
관세 번호	40169997
EAN	4028177098688

특징

ETIM 9 EC000879

ETIM 8 EC000879

ECLASS 8.0 27069216

승인

인증서 보호 등급