

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4318.000

## 케이블 인입 그로밋

상태: 2026. 6. 26 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4318.000 - 케이블 인입 그로밋

케이블 인입 플레이트와 조합한다면 인클로저의 바닥 부분에서 인입되는 케이블의 간단하고 신속한 실링이 가능함.



## 특징

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 주문 번호                    | SZ 4318.000  |
| 제품 설명                    | 케이블 인입 플레이트와 조합한다면 인클로저의 바닥 부분에서 인입되는 케이블의 간단하고 신속한 실링이 가능함. |
| 재료                       | 기본 몸체: 폴리프로필렌<br>그로밋/외피: 열가소성 엘라스토머                          |
| 케이블 인입                   | 케이블 인입부 개수: 1<br>최대 케이블 직경: 47 mm                            |
| 적합한:                     | 인클로저 유형: VX<br>인클로저 유형: VX SE                                |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 55 정확한 설치 시   |
| 포장 단위                    | 25 개   |
| 순 중량                     | 0.525 kg   |
| 총 무게                     | 0.623 kg   |
| 관세 번호                    | 40169997   |
| ETIM 9                   | EC000879   |

## 특징

---

|            |  |
|------------|--|
| ETIM 8     | EC000879   |
| ECLASS 8.0 | 27069216   |
| 제품 설명      | SZ Cable entry grommets, for cable ø 47 mm, No. of cables per grommet: 1 |

---

## 승인

---

|     |       |
|-----|-------|
| 인증서 | 보호 등급 |
|-----|-------|

---