


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4396.500

서포트 레일 75 x 20mm

상태: 2026. 5. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4396.500 - 서포트 레일 75 x 20mm VX, TS, VX SE용

베이스 아이솔레이터 또는 변압기 등 무거운 설치 장치용.



특징

주문 번호	TS 4396.500
버전	미천공형
제품 설명	베이스 아이솔레이터 또는 변압기 등 무거운 설치 장치용.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
설치 옵션	VX 인클로저 섹션의 내부 장착 레벨에 설치 스냅식 너트 8800.808 또는 VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS 인클로저 섹션에, TS 천공 레일 25 x 38mm의 높이에서 오프셋된 위치에 설치 수평 TS 인클로저 섹션에 설치: 폭, 높이 8800.808 스냅식 너트를 사용해서 수평 VX SE 섹션에 가로 방향으로 하부와 상부에 또는 세로 방향으로 하부와 상부에 장착
적합한:	인클로저 유형: VX TS VX SE 폭: = 600 mm 깊이: = 600 mm

특징

포장 단위	4 개
순 중량	6.36 kg
총 무게	7.16 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	30.99 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189261
제품 설명	TS 서포트 레일, TS, VX SE용, W/D: 600mm, 미천공형

승인

설명	PCF-declaration
----	-----------------