Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TS 4594.000 서포트 스트립

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



TS 4594.000 - 서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.







특징

주문 번호	TS 4594.000
제품 설명	케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장 치의 간편한 고정을 위한 용도.
기술 사양	25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
길이	290 mm
도어 폭으로 적합	400 mm
VX SE 설치 옵션	In door width 400 mm
설치 옵션 AX	In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX 스테인리스 스틸 설치 옵션	인클로저 너비 300mm
AX 플라스틱 설치 옵션	In door width 400 mm
AX 3피스 설치 옵션	인클로저 깊이 473mm

© Rittal 2025 2

특징

설치 옵션 TS	In door width 400 mm
VX 베이스/주추 설치 옵션, 스테인리 스 스틸	베이스/주추 깊이 400mm, 내부 육각 원형 스크루 M6 및 너트 M6와 함께 사용
적합한:	인클로저 유형: VX TS VX SE AX AX 플라스틱 벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형
적합한:	베이스/주추 시스템 VX, 스테인리스 스틸
포장 단위	20 개
순 중량	2.94
총 무게	3.02
PCF/VE(크래들-게이트)	11.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
EAN	4028177103726
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3