

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4599.100 서포트 스트립

상태: 2026. 5. 13 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4599.100 - 서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.



## 특징

주문 번호	TS 4599.100
제품 설명	케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.
기술 사양	25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
길이	320 mm
도어 폭으로 적합	380 mm
설치 옵션 AX	도어 너비 380mm, 캠락 잠금장치 포함
적합한:	인클로저 유형: AX 폭/깊이: 380 mm
포장 단위	20 개
순 중량	3.16 kg
총 무게	3.308 kg

## 특징

---

PCF/VE(크라들-게이트)	12.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크라들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
제품 설명	TS 서포트 스트립, 적합한 도어 폭 380mm,,

## 승인

---

설명	PCF-declaration
----	-----------------