

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



TS 4599.100

서포트 스트립

상태: 2026. 2. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4599.100 - 서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.



특징

주문 번호	TS 4599.100
제품 설명	케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.
기술 사양	25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
길이	320 mm
도어 폭으로 적합	380 mm
설치 옵션 AX	도어 너비 380mm, 캠락 잠금장치 포함
적합한:	인클로저 유형: AX 폭/깊이: 380 mm
포장 단위	20 개
순 중량	3.16
총 무게	3.308

특징

PCF/VE(크래들-게이트)	12.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
EAN	4028177939035
E-Number Sweden	E3465248
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261