

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 4650.150

PC 인클로저 시스템

상태: 2026. 6. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 4650.150 - PC 인클로저 시스템 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 소재의 VX SE 기반 PC 인클로저 시스템. 강판 PC와 동일한 설계 원리. 실용적인 후면 도어를 통해 서비스 작업에 접근하기 쉬움. 몰딩 가공된 측면 패널과 루프, 내부에 위치한 모니터링 도어 잠금장치, 잠금 가능한 키보드 서랍으로 수준 높은 액세스 보안.



특징

주문 번호	PC 4650.150
버전	스테인리스 스틸 상부 모니터링 도어, 키보드 서랍과 장치 선반 있음.
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm 후면 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm 글랜드 플레이트: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm 모니터 영역: 단판 안전 유리, 4mm
표면 처리	브러시 연마, 그레인 사이즈 400

특징

제공 범위	인클로저 상단 및 측면 폐쇄형 빛장 잠금장치가 있는 후면 도어 내부에서 잠글 수 있는 상단 모니터링 창 장치 선반 손목 받침대와 마우스 패드 받침으로 사용 가능한 전면 접이식 키보드 서랍 매입형 안전 잠금장치 No.3524 E 빛장 잠금장치가 있는 하부 도어 글랜드 플레이트, 분할형
치수	폭: 600 mm 높이: 1,600 mm 깊이: 630 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
보호 등급 NEMA	NEMA 12
기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위	1 개
순 중량	98.5 kg
총 무게	100.8 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
제품 설명	PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x630 mm, Stainless Steel, 1.4301, with keyboard drawer

승인

승인

인증서

표면 처리

설명

적합성 인증