

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4694.000 서포트 스트립

상태: 2026. 5. 13 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4694.000 - 서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.



## 특징

주문 번호	TS 4694.000
제품 설명	케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.
기술 사양	25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
길이	340 mm
설치 옵션 VX	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
VX SE 설치 옵션	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
설치 옵션 AX	In door width 400 mm, with cam lock
설치 옵션 TS	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
설치 옵션 TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD

## 특징

VX 베이스/주추 설치 옵션	베이스/주추 트림 패널의 베이스/주추 너비/깊이 400mm, 베이스/주추 확장 브래킷과 함께 사용
적합한:	인클로저 유형: VX TS VX SE TP AX 폭/깊이: 400 mm
적합한:	VX 베이스/주추 시스템
포장 단위	20 개
순 중량	3.2 kg
총 무게	3.52 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	13.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
제품 설명	TS 서포트 스트립, VX, TS, VX SE, TP용, 외부 장착 레벨용: W/D: 400mm, L: 340mm

## 승인

설명	PCF-declaration
----	-----------------