## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TS 4694.000 서포트 스트립

상태: 2025. 11. 3 (원천: rittal.com/kr-ko)



## TS 4694.000 - 서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.







## 특징

| 주문 번호       | TS 4694.000   |
|-------------|---|
| 제품 설명       | 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장<br>치의 간편한 고정을 위한 용도.  |
| 기술 사양       | 25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공  |
| 재료          | 강판  |
| 표면 처리       | 아연도금  |
| 제공 범위       | 조립 부품   |
| 길이          | 340 mm  |
| 설치 옵션 VX    | In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level  |
| VX SE 설치 옵션 | In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level  |
| 설치 옵션 AX    | In door width 400 mm, with cam lock   |
| 설치 옵션 TS    | In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level  |
| 설치 옵션 TP    | In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD |
|             |   |

© Rittal 2025 2

## 특징

| VX 베이스/주추 설치 옵션 | 베이스/주추 트림 패널의 베이스/주추 너비/깊이 400mm, 베이스/주추 획<br>장 브래킷과 함께 사용 |
|-----------------|--|
| 적합한:            | 인클로저 유형: VX  |
|                 | TS   |
|                 | VX SE  |
|                 | TP   |
|                 | AX   |
|                 | 폭/깊이에 적합: 400 mm   |
| 적합한:            | VX 베이스/주추 시스템  |
| 포장 단위           | 20 개   |
| 순 중량            | 3.2  |
| 총 무게            | 3.52   |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 13.5 kg CO2 eq (Cat B)                                     |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된<br>PCF 값(크래들-게이트)   |
| <br>관세 번호       | 73269098   |
| EAN             | 4028177108110  |
| E-Number Sweden | E3465250   |
| ETIM 9          | EC002620   |
| ETIM 8          | EC002620   |
| ECLASS 8.0      | 27189261   |
|                 |  |

© Rittal 2025 3