

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4695.000

서포트 스트립

상태: 2026. 1. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4695.000 - 서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.



특징

주문 번호	TS 4695.000
제품 설명	케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.
기술 사양	25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
길이	440 mm
설치 옵션 VX	In enclosure depth 500 mm
VX SE 설치 옵션	In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
설치 옵션 AX	In door width 500 mm, with cam lock 도어 너비 500mm, 3포인트 잠금 시스템 포함, 싱글 액션 도어 내
AX 스테인리스 스틸 설치 옵션	도어 너비 500mm, 싱글 액션 도어 내, 도어 천공 스트립과 함께 사용
설치 옵션 TS	In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level

특징

설치 옵션 AE	In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
설치 옵션 TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
적합한:	인클로저 유형: VX TS VX SE TP AX AE 폭/깊이: 500 mm
포장 단위	20 개
순 중량	4.4
총 무게	4.603
PCF/VE(크래들-게이트)	17.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
EAN	4028177108134
E-Number Sweden	E3465251
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261