Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TS 4696.000 서포트 스트립

상태: 2025. 12. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)



TS 4696.000 - 서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.







특징

주문 번호	TS 4696.000	
제품 설명	케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장 치의 간편한 고정을 위한 용도.	
기술 사양	25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공	
재료	강판	
표면 처리	아연도금	
제공 범위	조립 부품	
길이	540 mm	
설치 옵션 VX	In enclosure width/depth 600 mm	
VX SE 설치 옵션	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level	
설치 옵션 AX	In door width 600 mm, with cam lock In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door	
AX 스테인리스 스틸 설치 옵션	도어 너비 600mm, 싱글 액션 도어 내, 도어 천공 스트립과 함께 사용	
설치 옵션 PC	인클로저 너비 600mm, 외부 조립 레벨	

© Rittal 2025 2

특징

설치 옵션 IW	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level		
설치 옵션 TS	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level		
설치 옵션 AE	In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE		
설치 옵션 TP	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD		
VX 베이스/주추 설치 옵션	베이스/주추 트림 패널의 베이스/주추 너비/깊이 600mm, 베이스/주추 확 장 브래킷과 함께 사용		
적합한:	인클로저 유형: VX		
	TS		
	VX SE		
	TP		
	PC		
	IW		
	AX		
	AE		
	폭/깊이: 600 mm 		
적합한: 	VX 베이스/주추 시스템		
포장 단위	20 개		
순 중량	5.22		
총 무게	5.54		
PCF/VE(크래들-게이트)	21.2 kg CO2 eq (Cat B)		
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)		
관세 번호	73269098		
EAN	4028177108158		

© Rittal 2025 3

특징

E-Number Sweden	E3465252	
ETIM 9	EC002620	
ETIM 8	EC002620	
ECLASS 8.0	27189261	

© Rittal 2025 4