

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4696.000

서포트 스트립

상태: 2026. 2. 9 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4696.000 - 서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.



특징

| | |
|-------------------|---|
| 주문 번호 | TS 4696.000 |
| 제품 설명 | 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도. |
| 기술 사양 | 25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공 |
| 재료 | 강판 |
| 표면 처리 | 아연도금 |
| 제공 범위 | 조립 부품 |
| 길이 | 540 mm |
| 설치 옵션 VX | In enclosure width/depth 600 mm |
| VX SE 설치 옵션 | In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level |
| 설치 옵션 AX | In door width 600 mm, with cam lock In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door |
| AX 스테인리스 스틸 설치 옵션 | 도어 너비 600mm, 싱글 액션 도어 내, 도어 천공 스트립과 함께 사용 |
| 설치 옵션 PC | 인클로저 너비 600mm, 외부 조립 레벨 |

특징

| | |
|-----------------|--|
| 설치 옵션 IW | In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level |
| 설치 옵션 TS | In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level |
| 설치 옵션 AE | In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE |
| 설치 옵션 TP | In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD |
| VX 베이스/주추 설치 옵션 | 베이스/주추 트림 패널의 베이스/주추 너비/깊이 600mm, 베이스/주추 확장 브래킷과 함께 사용 |
| 적합한: | 인클로저 유형: VX TS VX SE TP PC IW AX AE 폭/깊이: 600 mm |
| 적합한: | VX 베이스/주추 시스템 |
| 포장 단위 | 20 개 |
| 순 중량 | 5.22 |
| 총 무게 | 5.54 |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 21.2 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) |
| 관세 번호 | 73269098 |
| EAN | 4028177108158 |

특징

E-Number Sweden E3465252

ETIM 9 EC002620

ETIM 8 EC002620

ECLASS 8.0 27189261