

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4696.000 서포트 스트립

상태: 2026. 7. 10 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4696.000 - 서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.



## 특징

주문 번호	TS 4696.000
제품 설명	케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.
기술 사양	25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
길이	540 mm
설치 옵션 VX	In enclosure width/depth 600 mm
VX SE 설치 옵션	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
설치 옵션 AX	In door width 600 mm, with cam lock In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
AX 스테인리스 스틸 설치 옵션	도어 너비 600mm, 싱글 액션 도어 내, 도어 천공 스트립과 함께 사용
설치 옵션 PC	인클로저 너비 600mm, 외부 조립 레벨

## 특징

설치 옵션 IW	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
설치 옵션 TS	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
설치 옵션 AE	In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
설치 옵션 TP	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
VX 베이스/주추 설치 옵션	베이스/주추 트림 패널의 베이스/주추 너비/깊이 600mm, 베이스/주추 확장 브래킷과 함께 사용
적합한:	인클로저 유형: VX TS VX SE TP PC IW AX AE 폭/깊이: 600 mm
적합한:	VX 베이스/주추 시스템
포장 단위	20 개
순 중량	5.4 kg
총 무게	5.78 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	25.64 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002620

## 특징

---

ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
제품 설명	TS 서포트 스트립, VX, TS, VX SE, TP용, 외부 장착 레벨용: W/D: 600mm, L: 540mm

---

## 승인

---

설명	PCF-declaration
----	-----------------

---