

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4944.000

수평 C 레일 30/15

상태: 2026. 4. 6 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4944.000 - 수평 C 레일 30/15 VX, TS, VX SE용 EN 60 715 에 준함

수평 인클로저 프로파일에 직접 장착하거나 추가 고정 요소를 사용하여 수직 인클로저 프로파일에 장착하기 위한 용도.



특징

주문 번호	SZ 4944.000
재료	강판
표면 처리	아연도금
길이	555 mm
설치 옵션	VX 인클로저 섹션의 내부 장착 레벨에 설치 스냅식 너트 TS 8800.808 또는 VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치 상부와 하부에 가로 방향으로 수평 VX SE 인클로저 섹션에 장착 스냅식 너트 8800.808을 사용하여 하부(장착 플레이트 없음)와 상부에 세로 방향으로 수평 VX SE 인클로저 섹션에 장착 수평 TS 인클로저 섹션에 설치 AX 3피스의 너비 또는 깊이. 장착 상황에 따라 레일을 원하는 치수로 줄여야 합니다.
VX 베이스/주추 설치 옵션	베이스/주추 트림 패널의 베이스/주추 너비 600mm, 고정/스페이서 피스와 함께 사용

특징

AX 베이스/주추 설치 옵션	베이스/주추 너비 600mm, 내부 육각 원형 태핑 스크루와 함께 사용
적합한:	인클로저 유형: VX TS 벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형 폭/깊이: 600 mm
적합한:	AX 베이스/주추 시스템 VX 베이스/주추 시스템
포장 단위	6 개
순 중량	2.118 kg
총 무게	2.4 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	9.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602
제품 설명	SZ C rail 30/15 to EN 60 715, for TS, SE, for W/D: 600 mm, L: 555 mm

승인

설명	PCF-declaration
----	-----------------