


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4944.000

수평 C 레일 30/15

상태: 2026. 2. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4944.000 - 수평 C 레일 30/15 VX, TS, VX SE용 EN 60 715 에 준함

수평 인클로저 프로파일에 직접 장착하거나 추가 고정 요소를 사용하여 수직 인클로저 프로파일에 장착하기 위한 용도.



특징

주문 번호	SZ 4944.000
재료	강판
표면 처리	아연도금
길이	555 mm
설치 옵션	<p>VX 인클로저 섹션의 내부 장착 레벨에 설치</p> <p>스냅식 너트 TS 8800.808 또는 VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치</p> <p>상부와 하부에 가로 방향으로 수평 VX SE 인클로저 섹션에 장착</p> <p>스냅식 너트 8800.808을 사용하여 하부(장착 플레이트 없음)와 상부에 세로 방향으로 수평 VX SE 인클로저 섹션에 장착</p> <p>수평 TS 인클로저 섹션에 설치</p> <p>AX 3피스의 너비 또는 깊이. 장착 상황에 따라 레일을 원하는 치수로 줄여야 합니다.</p>
VX 베이스/주추 설치 옵션	베이스/주추 트림 패널의 베이스/주추 너비 600mm, 고정/스페이서 피스와 함께 사용

특징

AX 베이스/주추 설치 옵션 베이스/주추 너비 600mm, 내부 육각 원형 태핑 스크루와 함께 사용

적합한: 인클로저 유형: VX

TS

벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형

폭/깊이: 600 mm

적합한: AX 베이스/주추 시스템

VX 베이스/주추 시스템

포장 단위 6 개

순 중량 2.118

총 무게 2.4

PCF/VE(크래들-게이트) 9.1 kg CO2 eq (Cat B)

PCF 등급 관련 참고 사항 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된
PCF 값(크래들-게이트)

관세 번호 73269098

EAN 4028177114593

ETIM 9 EC000386

ETIM 8 EC000386

ECLASS 8.0 27400602