

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4944.000

수평 C 레일 30/15

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4944.000 - 수평 C 레일 30/15 VX, TS, VX SE용 EN 60 715 에 준함

수평 인클로저 프로파일에 직접 장착하거나 추가 고정 요소를 사용하여 수직 인클로저 프로파일에 장착하기 위한 용도.



특징

주문 번호	SZ 4944.000
재료	강판
표면 처리	아연도금
길이	555 mm
설치 옵션	<p>VX 인클로저 섹션의 내부 장착 레벨에 설치</p> <p>스냅식 너트 TS 8800.808 또는 VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치</p> <p>상부와 하부에 가로 방향으로 수평 VX SE 인클로저 섹션에 장착</p> <p>스냅식 너트 8800.808을 사용하여 하부(장착 플레이트 없음)와 상부에 세로 방향으로 수평 VX SE 인클로저 섹션에 장착</p> <p>수평 TS 인클로저 섹션에 설치</p> <p>AX 3피스의 너비 또는 깊이. 장착 상황에 따라 레일을 원하는 치수로 줄여야 합니다.</p>
VX 베이스/주추 설치 옵션	베이스/주추 트림 패널의 베이스/주추 너비 600mm, 고정/스페이서 피스와 함께 사용

특징

AX 베이스/주추 설치 옵션	베이스/주추 너비 600mm, 내부 육각 원형 태핑 스크루와 함께 사용
적합한:	인클로저 유형: VX TS 벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형 폭/깊이: 600 mm
적합한:	AX 베이스/주추 시스템 VX 베이스/주추 시스템
포장 단위	6 개
순 중량	2.118 kg
총 무게	2.4 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	11.12 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602
제품 설명	SZ C rail 30/15 to EN 60 715, for TS, SE, for W/D: 600 mm, L: 555 mm

승인

설명	PCF-declaration
----	-----------------