

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5114.500

컴팩트 인클로저 CM

상태: 2024. 5. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5114.500 - 콤팩트 인클로저 CM

강판 소재의 도어가 있는 인클로저, 베이스 플레이트의 수용을 위한 개방형 바닥 및 장착 플레이트 포함. 보호 등급 IP 55. 리탈 콤팩트 인클로저의 하우징 이점과 TS 8 열반 인클로저 시스템의 설치 다양성을 함께 누리십시오. 서포트 스트립, 케이블 도관 홀더, 커버의 신속한 고정을 위한 도어의 천공형 장착 스트립.



특징

주문 번호	CM 5114.500
재료	인클로저: 강판 1.5mm 도어: 2.0 mm의 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	경첩 장착 도어가 있는 인클로저 이중 걸림장치가 있는 3포인트 잠금장치 시스템 장착 플레이트 개별 케이블 인입이 가능하도록 개방된 바닥
보호 등급 NEMA	적합한 글랜드 플레이트 또는 트림 플레이트 선택 시 NEMA 12
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	적합한 글랜드 플레이트 또는 트림 플레이트 선택 시 IP 55
IK 코드	IK08

특징

치수	폭: 800 mm 높이: 1,000 mm 깊이: 300 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	740 mm x 955 mm
도어 개수	1
도어 경첩 교체 가능	예
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
중량/개수	57 kg
관세 번호	94032080
EAN	4028177479739
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK