

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.242

측면 패널, 수직 분할

상태: 2026. 5. 26 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.242 - 측면 패널, 수직 분할 VX IT용

측면 패널, 수직 분할, VX IT용



특징

| | |
|--------|--|
| 주문 번호 | VX 5301.242 |
| 장점 | 취급이 용이함 스냅식 잠금장치를 이용해 간단하게 밀폐 모든 설치 구성요소에 최적의 접근 도어를 통한 자유로운 접근을 전제로 하지만 출입 보안이 크게 향상된 내부 잠금 요소를 통해서만 개방 가능 공구 없이 언제든지 개별 측면 패널을 완전히 분해할 수 있음 |
| 재료 | 강판 |
| 표면 처리 | 분체 코팅 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 측면부 2개 천공 레일 경첩 6개 퀵 체결장치 4개 조립 부품 |
| 조립 설명서 | 전면 및 후면 도어를 통한 접근이 보장되어야 함 |

특징

| | |
|--------------------------|--|
| 적합한: | 인클로저 유형: VX IT 높이: = 2,000 mm 깊이: = 1,200 mm |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 20 |
| 기본 재료 | 강판 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 30 kg |
| 총 무게 | 32.4 kg |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 123.4 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) |
| 관세 번호 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| 제품 설명 | Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,200 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20 |