

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.245

측면 패널, 수직 분할

상태: 2026. 5. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.245 - 측면 패널, 수직 분할 VX IT용

측면 패널, 수직 분할, VX IT용



특징

주문 번호	VX 5301.245
장점	취급이 용이함 스냅식 잠금장치를 이용해 간단하게 밀폐 모든 설치 구성요소에 최적의 접근 도어를 통한 자유로운 접근을 전제로 하지만 출입 보안이 크게 향상된 내부 잠금 요소를 통해서만 개방 가능 공구 없이 언제든지 개별 측면 패널을 완전히 분해할 수 있음
재료	강판
표면 처리	분체 코팅
색상	RAL 7035
제공 범위	측면부 2개 천공 레일 경첩 6개 퀵 체결장치 4개 조립 부품
조립 설명서	전면 및 후면 도어를 통한 접근이 보장되어야 함

특징

적합한:	인클로저 유형: VX IT 높이: = 2,200 mm 깊이: = 1,200 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20
기본 재료	강판
포장 단위	1 개
순 중량	35 kg
총 무게	36.4 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	138.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
제품 설명	Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,200 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20