

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.270

칸막이, 일체형, 슬라이드식

상태: 2026. 4. 6 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.270 - 칸막이, 일체형, 슬라이드식 VX IT용

VX IT용 칸막이 랙 장착용, 2개의 VX IT 인클로저 사이에 걸어서 장착.



특징

주문 번호	VX 5301.270
제품 설명	랙 장착용, 2개의 열반 인클로저 사이에 걸어서 장착. 좌우 모퉁이 부분에 케이블 가닥, 도관 등을 인입하기 위한 Ø 40mm 천공 각 한 개씩. 이 천공은 함께 제공된 커버 캡으로 막을 수 있음.
장점	간단하게 삽입 가능
재료	강판, 아연도금
제공 범위	파티션 커버 캡 2개
적합한:	인클로저 유형: VX IT 높이: = 2,000 mm 깊이: = 1,000 mm
조립 설명서	칸막이를 삽입하려면 3mm 열반 결합 간격이 필요함
참고 사항	열반 커넥터 사용, 외부 장착, 3mm 열반 실링과 조합해서 사용할 수 없음 경우에 따라 설치 전에 기존 실링을 제거해야 함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20(커버 캡이 장착된 경우)
포장 단위	1 개

특징

순 중량	27 kg
총 무게	27.5 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	104.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
제품 설명	Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, zinc-plated