

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.274

칸막이, 수직 분할형, 스크루 체결식

상태: 2026. 2. 9 (원천: rittal.com/kr-ko)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.274 - 칸막이, 수직 분할형, 스크루 체결식 VX IT용

VX IT용 칸막이. 열반 인클로저의 추후 조립/분해용.



특징

주문 번호	VX 5301.274
제품 설명	열반 인클로저의 추후 조립/분해용. 통합 가능한 실링 프로파일은 에어 컨디셔닝이나 소화 가스 사용 시 인클로저의 기밀성에 도움이 됨. 인클로저의 열반 결합 전에는 외부에서, 인클로저의 열반 결합 후에는 내부에서 조립할 수 있음. 칸막이는 프레임 구조 내부에 있기 때문에 언제든지 확장 가능. 인클로저 간에 특정 열반 결합 간격이 필요하지 않음.
재료	강판, 아연도금
제공 범위	칸막이 판 2개 커버 캡 4개 천공 레일 실링 조립 부품
적합한:	높이: = 2,000 mm 깊이: = 1,000 mm
조립 설명서	조립/분해는 내부 구조 없는 인클로저에서만 가능
포장 단위	1 개
순 중량	23.5

특징

총 무게	24
PCF/VE(크래들-게이트)	91.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94039910
EAN	4028177954816
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234