Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5301.291 칸막이, 수직 분할형, 스크루 체결식

상태: 2025. 12. 12 (원천: rittal.com/kr-ko)



VX 5301.291 - 칸막이, 수직 분할형, 스크루 체결식 VX IT용

VX IT용 칸막이. 열반 인클로저의 추후 조립/분해용.



특징

주문 번호	VX 5301.291
제품 설명	열반 인클로저의 추후 조립/분해용. 통합 가능한 실링 프로파일은 에어 컨디셔닝이나 소화 가스 사용 시 인클로저의 기밀성에 도움이 됨. 인클로저의 열반 결합 후에는 내부에서 조립할수 있음. 칸막이는 프레임 구조 내부에 있기 때문에 언제든지 확장 가능. 인클로저 간에 특정 열반 결합 간격이 필요하지 않음.
재료	강판, 아연도금
제공 범위	칸막이 판 2개 커버 캡 4개 천공 레일 실링 조립 부품
적합한:	높이: = 2,200 mm 깊이: = 1,000 mm
조립 설명서	조립/분해는 내부 구조 없는 인클로저에서만 가능
포장 단위	1 개
순 중량 	26

© Rittal 2025 2

특징

총 무게	27
PCF/VE(크래들-게이트)	102.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94039910
EAN	4028177954892
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3