

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.310

열반 커넥터, 외부 장착, 3mm

상태: 2026. 1. 30 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.310 - 열반 커넥터, 외부 장착, 3mm VX IT용

칸막이로 서로 분리하는 프레임 VX IT 열반 결합용 또는 사전 설치된 인클로저를 동일한 버전의 모델로 교체 시 또는 통합된 프레임을 Rittal LCP 냉각 솔루션으로 교체하기 위한 용도.



특징

주문 번호	VX 5301.310
장점	랙 또는 LCP 장치 추후 교체 가능 추후 개조를 하기 위해 3mm의 필요한 열반 거리를 보장
사용 영역	랙 또는 LCP 장치를 추후 교체하기 위한 용도 칸막이를 추후 장착/분해하기 위한 용도, 일체형, 슬라이드식
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	열반 커넥터 4개, 외부 장착, 3mm 열반 씰링, 8m 조립 부품
참고 사항	열반 인클로저 내에서 인클로저당 외부 치수가 2 mm 증가함 IEC 60 529에 따라 획득할 수 있는 최대 IP 보호 등급은 IP 20임
적합한:	인클로저 유형: VX IT
포장 단위	4 개
순 중량	0.78

특징

총 무게	0.86
PCF/VE(크래들-게이트)	3.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
EAN	4028177950801
E-Number Sweden	E7282568
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
