

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



VX 5301.312

열반 브래킷

상태: 2026. 2. 5 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.312 - 열반 브래킷 VX IT, TS IT용

TS IT에 VX IT 시리즈의 인클로저 열반을 위한 용도.



특징

주문 번호	VX 5301.312
제품 설명	VX IT 시리즈 인클로저를 VX/TS/TS IT에 열반시키기 위한 용도.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	열반 커넥터 4개, 외부 장착 열반 커넥터 2개, 내부 열반 씰링, 8m 조립 부품
참고 사항	IEC 60 529에 따라 획득할 수 있는 최대 IP 보호 등급은 IP 54임. 보호 등급 IP 54를 달성하려면 "VX, TS의 경우 위 열반 커버" 상품도 사용해야 하며 밀봉 스트립을 장착해야 함.
포장 단위	6 개
순 중량	1.14
총 무게	1.16
PCF/VE(크래들-게이트)	4.4 kg CO2 eq (Cat B)

특징

PCF 등급 관련 참고 사항

범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된
PCF 값(크래들-게이트)

관세 번호

76169990

EAN

4028177950818

E-Number Sweden

E7282569

ETIM 9

EC002622

ECLASS 8.0

27189263