


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.333

글랜드 플레이트 모듈, 일체형, 브러시 스트립 포함

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.333 - 글랜드 플레이트 모듈, 일체형, 브러시 스트립 포함 VX IT용

하부에서 효율적인 케이블 인입을 위한 용도.

특징

주문 번호	VX 5301.333
버전	일체형, 브러시 스트립 포함
제품 설명	하부에서 효율적인 케이블 인입을 위한 용도.
재료	모듈 플레이트: 강판 브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB, 무할로겐 모듈 플레이트: 강판 브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB, 무할로겐
표면 처리	모듈 플레이트: 아연도금
제공 범위	조립 부품
조립 설명서	VX IT의 베이스를 완전히 폐쇄하려면 여러 개의 글랜드 플레이트 모듈의 조합이 필요함 글랜드 플레이트 모듈은 237.5mm 깊이의 다른 베이스 모듈과 교환하여 결합 가능
참고 사항	브러시 스트립이 포함된 글랜드 플레이트 모듈, IEC 60 529에 준하는 보호 등급의 용도에 부적합
치수	깊이: 237.5 mm
적합한:	인클로저 유형: VX IT 폭: = 800 mm
포장 단위	1 개

특징

순 중량	1.82 kg
총 무게	2.06 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	7.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
제품 설명	VX IT gland plate module with brush strip, for width 800 mm, W x D 600 x 237.5 mm, one-piece, sheet steel