


Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



VX 5301.348

측면 케이블 인입용 글랜드 플레이트 모
듈

상태: 2026. 2. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.348 - 측면 케이블 인입용 글랜드 플레이트 모듈 VX IT

용

양측에 조절식 개구부와 브러시 스트립이 있음. 케이블이 이미 설치되어 있는 경우에도 측면 개방형 버전을 이용하여 베이스 플레이트 모듈을 추가 설치할 수 있음.

특징

주문 번호	VX 5301.348
제품 설명	양측에 조절식 개구부와 브러시 스트립이 있음. 케이블이 이미 설치되어 있는 경우에도 측면 개방형 버전을 이용하여 베이스 플레이트 모듈을 추가 설치할 수 있음.
재료	모듈 플레이트: 강판 브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB, 무할로겐
표면 처리	모듈 플레이트: 아연도금
제공 범위	조립 부품
조립 설명서	VX IT의 베이스를 완전히 폐쇄하려면 여러 개의 글랜드 플레이트 모듈의 조합이 필요함 글랜드 플레이트 모듈은 237.5mm 깊이의 다른 베이스 모듈과 교환하여 결합 가능
참고 사항	브러시 스트립이 포함된 글랜드 플레이트 모듈, IEC 60 529에 준하는 보호 등급의 용도에 부적합
적합한:	인클로저 유형: VX IT 폭: = 800 mm
포장 단위	1 개
순 중량	2
총 무게	2.36

특징

PCF/VE(크래들-게이트)	9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94039910
EAN	4028177951006
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261