


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



VX 5301.423

알루미늄 모니터링 도어, 일체형

상태: 2026. 5. 13 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.423 - 알루미늄 모니터링 도어, 일체형 VX IT용

기존 도어와 교체하기 위한 용도.



## 특징

주문 번호	VX 5301.423
제품 설명	기존 도어와 교체하기 위한 용도.
재료	프레임: 압출 성형 알루미늄 섹션 수직 섹션: 알루미늄, 산화방지코팅 수평 섹션: 알루미늄, 도장 처리 모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
색상	컴포트 핸들 VX, 경첩, 수평 섹션: RAL 9005 수직 섹션: 은색
제공 범위	안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더용 VX 간편 손잡이가 있는 도어 180° 경첩 3개, 장착 조립 부품
조립 설명서	180°의 도어 개방각을 위해서는 180° 열반 결합용 경첩이 필요함

## 특징

참고 사항	개별 설치 시 도어 개방각 최대 240° 열반 결합 시 도어 개방각 최대 105°
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
적합한:	인클로저 유형: VX IT 폭: = 800 mm 높이: = 2,000 mm
포장 단위	1 개
순 중량	16.142 kg
총 무게	17.2 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	65.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
제품 설명	Aluminium glazed door, one-piece for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, frame: extruded aluminium section