

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.516

캐스터 모듈

상태: 2026. 6. 1 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.516 - 캐스터 모듈 VX, VX IT용

이미 조립된 인클로저에서도 사용 장소에서 직접 쉽게 이동하기 위한 용도.

특징

주문 번호	VX 5301.516
제공 범위	캐스터 2개가 포함된 운반 모듈 1개 운반용 캐스터 2개가 포함된 운반 모듈 1개, 고정형 조립 부품
치수	폭: 556 mm 높이: 82.5 mm 깊이: 203 mm
조립 설명서	베이스 영역은 조립 지점에서 열려 있어야 함
적합한:	인클로저 유형: VX: = 600 mm 인클로저 유형: VX IT
부하량	최대 허용 하중: 정적, 15,000N 최대 허용 하중: 동적, 10,000N
참고 사항	10,000N의 최대 허용 적재 하중(동적)은 평평한 지면에서 바퀴 이동을 기준으로 함.
포장 단위	1 개
순 중량	10 kg
총 무게	10.3 kg
관세 번호	83024900
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262

특징

제품 설명

VX IT용 캐스터 모듈, W: 600mm, 현장에서 쉽게 이동할 수 있으며 캐비닛에 직접 장착 가능.