

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



VX 5301.516

캐스터 모듈

상태: 2026. 2. 12 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.516 - 캐스터 모듈 VX, VX IT용

이미 조립된 인클로저에서도 사용 장소에서 직접 쉽게 이동하기 위한 용도.

특징

| | |
|--------|--|
| 주문 번호 | VX 5301.516 |
| 제품 설명 | 이동용, 이미 계장된 인클로저에도 적용 가능. 캐스터 모듈은 베이스 프레임 아래에 직접 체결되며 계장한 인클로저를 평평한 지면과 건물 내에서 이동하는 데 적합함. |
| 제공 범위 | 캐스터 2개가 포함된 운반 모듈 1개 운반용 캐스터 2개가 포함된 운반 모듈 1개, 고정형 조립 부품 |
| 치수 | 폭: 556 mm 높이: 79 mm 깊이: 203 mm |
| 조립 설명서 | 베이스 영역은 조립 지점에서 열려 있어야 함 |
| 적합한: | 인클로저 유형: VX: = 600 mm 인클로저 유형: VX IT |
| 부하량 | 최대 허용 하중: 정적, 15,000N 최대 허용 하중: 동적, 10,000N |
| 참고 사항 | 10,000N의 최대 허용 적재 하중(동적)은 평평한 지면에서 바퀴 이동을 기준으로 함. |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 10 |
| 총 무게 | 10.3 |
| 관세 번호 | 83024900 |

특징

EAN 4028177952492

E-Number Sweden E7282570

ETIM 9 EC002621

ECLASS 8.0 27189262