

# Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



## VX 5301.518

## 캐스터 모듈

상태: 2026. 1. 14 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.518 - 캐스터 모듈 VX, VX IT용

이미 조립된 인클로저에서도 사용 장소에서 직접 쉽게 이동하기 위한 용도.

## 특징

주문 번호	VX 5301.518
제품 설명	이동용, 이미 계장된 인클로저에도 적용 가능. 캐스터 모듈은 베이스 프레임 아래에 직접 체결되며 계장한 인클로저를 평평한 지면과 건물 내에서 이동하는 데 적합함.
제공 범위	캐스터 2개가 포함된 운반 모듈 1개 운반용 캐스터 2개가 포함된 운반 모듈 1개, 고정형 조립 부품
치수	폭: 756 mm 높이: 203 mm 깊이: 79 mm
조립 설명서	베이스 영역은 조립 지점에서 열려 있어야 함
적합한:	인클로저 유형: VX: = 800 mm 인클로저 유형: VX IT
부하량	최대 허용 하중: 정적, 15,000N 최대 허용 하중: 동적, 10,000N
참고 사항	10,000N의 최대 허용 적재 하중(동적)은 평평한 지면에서 바퀴 이동을 기준으로 함.
포장 단위	1 개
순 중량	11.5
총 무게	12.12
관세 번호	94039910

## 특징

---

EAN 4028177952515

---

E-Number Sweden E7282571

---

ETIM 9 EC002621

---

ECLASS 8.0 27189262