Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 5302.010 공기 유도 플레이트

상태: 2025. 11. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)



DK 5302.010 - 공기 유도 플레이트 VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용

통로 봉쇄 또는 LCP 시스템의 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.



특징

주문 번호	DK 5302.010
장점	공조의 에너지 효율을 효과적으로 향상시키기 위한 용도 외부 장착 레벨에 설치된 레일 시스템의 경우 충돌 없는 분할을 위한 수직 브러시 스트립.
사용 영역	통로 차폐 또는 LCP 시스템 사용 시 인클로저 내 냉/온 영역의 분리를 위해 사용.
재료	강판 브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB 광섬유, 브러시 스트립: 플라스틱 PA6, 할로겐프리 브러시 스트립 장착 바디: 플라스틱 PVC, 할로겐 함유 가림 패널: 플라스틱, 화재 방지 등급: UL94HB에 준하는 자가 소화성, 무할 로겐
표면 처리	분사 도장
색상	RAL 9005

© Rittal 2025 2

특징

제공 범위	수직 트림 패널 2개
	수평 트림 패널 2개
	브러시 스트립 4개
	셀 PU 발포 피스 4개
	조립 부품
조립 설명서	브러시 스트립이 있는 수직 트림 패널은 전방 및 후방 19"(482.6mm) 장착
	앵글에서 격벽에 장착할 수 있음.
	브러시 스트립이 있는 수평 트림 패널은 전면 19"(482.6mm) 장착 앵글에
	만 장착할 수 있음.
	구획 내에 통합된 19"(482.6mm) 장착 컷아웃은 함께 제공된 가림 패널로
	막아둘 수 있으며 다른 확장 구성품을 설치하거나 케이블 라우팅을 위해 사
	용 가능. 제공 범위는 제품별로 다를 수 있음.
적합한:	폭: = 600 mm
	높이: = 1,200 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.001
총 무게	0.001
관세 번호	73269098
EAN	4028177955257
E-Number Sweden	E7282582
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272

© Rittal 2025 3